



## Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise haut-parleurs
Application	Support d'appareil média
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

## Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de modules	2 modules
Mode de raccordement	2 fixation de pression
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plastique anti-UV
Finition de la surface	Satiné
Profondeur	32 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,034 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP2xC
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.