



## Principales

Design	New Unica
Type de produit ou équipement	Contrôle du volume
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale
Mode de fixation	Clipsable
Application	Volume
[Ue] tension assignée d'emploi	12 V
Nombre de modules	2 modules
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Gamme	Unica

## Complémentaires

Commande du variateur	Tournant
Marquage	Symbole volume + -
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Matière	Plastique: enveloppe
Certifications du produit	CE
Profondeur d'encastrement	30 mm
Profondeur	43,95 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Couleur	Anthracite

## Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.