



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Bedside lamp + USB charger
Application	Liseuse Chargeur USB
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale
Fonction interrupteur	Variateur

Complémentaires

Fonctions disponibles	2 fonctions
Type d'alimentation USB	USB type A
Culot de lampe	Tout LED
Type de lampe	LED
Type de commande	1 commutateur d'activation
Flux lumineux	100 lm
Courant de sortie	2,1 A
Mode de fixation	Clipsable
Capacité de serrage des bornes	2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) GF10 FR
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP21
Certifications du produit	CE
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	395 mm
Profondeur d'encastrement	28 mm
Poids du produit	0,132 kg
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant
Couleur	Blanc

Environnement

Puissance nominale de la lampe	2 W
Tension assignée de service (Us)	240 V
Finition de la surface	Brillant
Type d'emballage	Boîte
Normes	EN 62471 EN/CEI 63000:2018 EN 60598-1 EN 61347-1 EN 62493 EN 62368-1 EN 55032 EN 55015 EN 50563
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...40 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui