




Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Aluminium
Équipement inclus	Manuel utilisateur Support de fixation Lot de 20 symboles

Complémentaires

Compatibilité de gamme	KNX
Montage de l'appareil	Encastré
Type de technologie	Électronique
Fonctions disponibles	Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches	2
Support de transmission	Paire torsadée
Nombre de touches de FONCTION	4
Type de commande	Enjoliveur
Type de plaque	Crochet pour label
Mode opératoire	Système bus KNX
Signalisation locale	4 bleu DEL
Mode de fixation	Vis
Matière	Plastique brillant
Traitement de surface	Peint
Hauteur	74,6 mm
Largeur	74,6 mm
Profondeur	37,5 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.