



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Pure
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal
Type de cadre	Double
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Polycarbonate: plaque intermédiaire Plexiglass: plaque de finition
Normes	CEI 60884-1 CEI 60669-1
Largeur	156 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	11 mm
Poids du produit	0,051 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP21 D

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises