



Principales

Gamme de produit	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation
Nombre de modules	2 modules
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Vis

Complémentaires

Équipement inclus	Capot de protection
Matière	PBT (polybutylène terephthalate) GF30
Vente par quantité indivisible	1
Quantité du lot	Lot de 100
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Profondeur	19 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	78 mm
Poids du produit	0,013 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises