



Principales

Gamme de produit	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation
Présentation du produit	Support de fixation rectangulaire
Nombre de modules	3 modules (1 poste)
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Vis

Complémentaires

Forme	Rectangulaire
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Normes	CEI 60884-1 CEI 60669-1
Profondeur	9,3 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	105,5 mm
Poids du produit	0,019 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises