



### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica Pro
Nombre de modules	2 x 2 modules
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Vis

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	4 prédécoupes
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Profondeur	40 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	87 mm
Poids du produit	0,05 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises