



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Nombre de modules	2 x 10 modules
Mode de fixation	Encastrement Griffes

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre 8 prédécoupes 20 mm pour diamètre 8 prédécoupes 25 mm pour diamètre 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier PC: pied pour séparateur
Profondeur	50 mm
Largeur	292 mm
Hauteur	156 mm
Poids du produit	0,254 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui