



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Nombre de modules	4 x 4 modules
Mode de fixation	Encastrement Griffes

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter 8 prédécoupes 20 mm for diameter 8 prédécoupes 25 mm for diameter 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier
Profondeur	50 mm
Largeur	292 mm
Hauteur	156 mm
Poids du produit	0,25 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------