



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | Unica                                  |
| Type de produit ou équipement              | Plaque centrale                        |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation                 |
| Présentation du produit                    | Mécanisme                              |
| Nombre de prises d'alimentation            | 2                                      |
| Équipement inclus                          | Rabat de protection<br>Porte-étiquette |
| Nuance de la couleur                       | Anthracite (RAL 7021)                  |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Type de connecteur              | RJ45  |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Sens de montage                 | Droit   |
| Type de plaque                  | Obturateur  |
| Nombre de modules               | 2 modules   |
| Type d'espace                   | S-One   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale  |
| Finition de la surface          | Satiné  |
| Profondeur                      | 27 mm   |
| Largeur                         | 45 mm   |
| Hauteur                         | 45 mm   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue aux chocs (IK)     | IK01 |

### Durabilité de l'offre

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium         |
| Régulation REACh                  | Déclaration REACh             |
| Sans SVHC REACh                   | Oui                           |
| Directive RoHS UE                 | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui                           |
| Sans mercure                      | Oui                           |
| Sustainable packaging             | Yes                           |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |