



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Nuance de la couleur	Anthracite

Complémentaires

Type de connecteur	RJ45
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	1 module
Type d'espace	Clef de voûte Systimax
Normes	UNE 20315 UNE 60669
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP21 D
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.