



Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de rechange
Type de produit ou équipement	DEL de rechange
Destination du produit	Interrupteur-sectionneur
Couleur du bloc lumineux	Rouge
Type de lampe	LED

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA pour interrupteur-sectionneur
Consommation électrique	1,5 mA
Echauffement	Max +15 °C supérieur à la température ambiante
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Normes	CEI 60669-1
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.