



Principales

Gamme de produit	Jodiolux
Type de produit ou équipement	Lampe de secours portable
Application	Éclairage
Couleur	Bleu
Information additionnelle du système d'installation	Faisceau lumineux à longue distance avec une plage de 300 m Filtres chromatiques fournis

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	6,5 VA
Composition de l'appareil	Unité de chargement
Capacité de batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Temps de charge	24 H
Type de lampe	Halogène 10 W lampe principale Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie	24 h lampe auxiliaire 4 h lampe principale
Flux lumineux	1300 Lm 2 m lampe principale 4 lm 1 m lampe auxiliaire
Modes de fonctionnement optionnel	Lampe principale: clignotant Lampe auxiliaire: clignotant
Cône d'éclairage	210 ° horizontal
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	128 mm
Hauteur	334 mm
Largeur	136 mm
Poids du produit	2,1 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C
Normes	CEI 2.2 EN 60598-2-8

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit