



### Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Application	Éclairage
Nombre de cellules	4
Type de carter	Scellé

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway Quick Signal signal de sortie de secours Exiway Click Signal signal de sortie de secours
Accessoires associés	Click Signal Quick signal 1 h
Capacité de batterie	0,6 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de la batterie	KRMT 15/51
Diamètre	15 mm
Longueur	101 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	15 mm
Poids du produit	0,09 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
---	-------------

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.