



Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Application	Éclairage
Nombre de cellules	5
Type de carter	Scellé

Complémentaires

Capacité de batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de la batterie	KRMT 33/91
Diamètre	33 mm
Longueur	98 mm
Hauteur	91 mm
Largeur	61 mm
Poids du produit	0,97 kg

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
---	-------------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit