



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartbeam
Type de produit ou équipement	Emergency luminaire
Application	Éclairage d'issue de secours
Fonction	Évacuation Autotestable
Operational mode	Pile
Nombre de batteries	1 x 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	LED
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Information additionnelle du système d'installation	Branchement 4 fils

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Support de montage	Faux plafond
Type de commande	Contrôle à distance
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	1,8 VA secteur
Puissance consommée en W	0,7 W pile
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Test de fonctionnement	Auto-test
Autonomie	1 h
Temps de charge	43200 s
Flux lumineux	45 lm for 1 h
Indication de tension	DEL
Matière	Plastique
Profondeur	32 mm
Diamètre	90 mm
Poids du produit	0,43 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP42
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Température ambiante de stockage	0...40 °C
Certifications du produit	LCIE
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...40 °C
Normes	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1 EN 62034 NF C 71-800 NF C 71-820 NF 413

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.