



### Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartexit
Type de produit ou équipement	Signal de sortie de secours
Application	URGENCE Éclairage
Fonction	Évacuation Centralisé
Couleur	Blanc
Alimentation	Maintenu Non maintenu
Équipement inclus	Avec 4 autocollants standards (gauche/droite/bas/bas)
Couleur	Blanc
Nuance de la couleur	Blanc

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Power unité d'alimentation
Accessoires associés	Exiway Smart
Tension de service (Us)	48...230 V
Source lumineuse	LED
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Puissance consommée en VA	3,15 VA
Puissance consommée en W	1,62 W
Montage de l'appareil	Saillie fixation directe Montage plafond fixation directe Drapeau fixation directe Suspension mural Suspension plafond
Distance de visibilité	26 m
Type de lampe	LED 100000 H
Matière	Polycarbonate auto-extinguible PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
Hauteur	260 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,5 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN/CEI 60598-2-22 EN/CEI 62471 EN 62034

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.