



### Principales

Gamme de produit	Exiway
Nom du produit	Exiway TBS-Smart
Nom de l'appareil	TBS-Smart
Type de produit ou équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	15 V CC
Puissance nominale en VA	2 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	100 1...2,5 mm <sup>2</sup> BAES 100 1...2,5 mm <sup>2</sup> BIF BAEH
Support de montage	Rail DIN
Raccordement	Borne à vis
Nombre de câbles	1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Pas de 9 mm	10
Poids du produit	0,3 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>