

Principales

Type de produit ou équipement	Composant matériel
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Type d'offre	Pièce de rechange
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Composition du kit	4 patte de fixation 7 quincaillerie 3 link lug

Complémentaires

Support de montage	Châssis
Courant de sortie nominal	120 A
Jauge AWG	Bornes d'alimentation: AWG 6...250 kcmil Raccordement à la terre: de AWG 8 à AWG 1/0
Longueur de dénudage des fils	25 Mm pour bornes d'alimentation 25 mm pour raccordement à la terre
Couple de serrage	Bornes d'alimentation: 37 N.m - sur terminal nut - avec tournevis 10 mm Bornes d'alimentation: 31 N.m - sur cosses Raccordement à la terre: 18,2 N.m - sur terminal nut - avec tournevis 8 mm Raccordement à la terre: 13,5 N.m - sur cosses

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.