



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	220 V 230 V 240 V
Type de connexion entrée	Schuko CEE 7/7P
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	9,32 cm
Largeur	6,31 cm
Profondeur	4 cm
Poids du produit	0,05 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance d'entrée	4000 W
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant maximum actuel en entrée par phase	16 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1
Écart-type de sortie	Schuko CEE 7

Conformité

Certifications du produit	CE
Marquage	Marquage CE

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
Rejet de mode commun	45 dB
Courant crête	15 kA normal mode
Taux d'énergie de surintensité	680 J

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie