



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires pour coffret

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de face avant	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	1
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Description d'installation	Montage en surface Montage encastré
Matière du coffret	Techno plastique
Largeur	336 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Environnement

Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes