



### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	Paroi: 366 mm Extérieur: 396 mm
Hauteur	Paroi: 780 mm Extérieur: 810 mm
Profondeur	Paroi : 86 mm Extérieur : 21 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	4
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur 3 x bornier
Type de porte	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	52
Puissance dissipée en W	76 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée câble	Plaques amovibles Pré-découpages latéraux Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 38 sortants 2 phase / neutre (rapide) avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 35 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

## Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises <a href="#">Profil de circularité</a>