



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Bac d'encastrement
Nombre de modules 18mm par rangée	1 x 13
Nombre de rangées horizontales	4
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Largeur	Incorporé: 280 mm Total: 300 mm
Hauteur	Incorporé: 870 mm Total: 894 mm
Profondeur	Incorporé : 160 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Matière du coffret	Tôle
Poids du produit	4,4 kg
Profondeur interne	160 mm

Environnement

Normes	NF C 15-100
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.