



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Bac d'encastrement
Nombre de modules 18mm par rangée	1 x 13
Nombre de rangées horizontales	5
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Largeur	Incorporé: 280 mm Total: 300 mm
Hauteur	Incorporé: 990 mm Total: 1014 mm
Profondeur	Incorporé : 160 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Matière du coffret	Tôle
Poids du produit	4,8 kg
Profondeur interne	160 mm

Environnement

Normes	NF C 15-100
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui