



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Kit de porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 bac d'encastrement

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Type de face avant	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de rangées horizontales	2
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules 18 mm par rangée	1 x 13
Nombre total de modules de 18 mm	26
Équipement fournis	1 porte
Normes	NF C 15-100
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 50102
Poids du produit	2 kg
Quantité du lot	1
Largeur	340 mm
Hauteur	550 mm
Profondeur	7 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Pays cible	France

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui