



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 2x grille 1x rail DIN240 mm 1x RJ45 DTI + câble ADSL 1xResi9 switch Ethernet (PoE) 5 port(s) 1x panneau de raccordement 8 port(s) 6xActassi RJ45 S-One DPM Cat6_A 5x RJ45 cordon de raccordement 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F coudé à 90° adaptateur coaxial 3x serre-câble 1x support de fixation 1x corde de fixation élastique300 mm 2x type E prise 1x prise de courant support modulaire 1x RJ11 câble ADSL500 mm

Complémentaires

Nombre de sorties	6 réseau Ethernet 2 TV/SAT
Type de coffret	Resi9 coffret 13 modules)2rangée(s) horizontale(s)
Nombre de prises d'alimentation	2 à 230 V 16 A
Type de connecteur	RJ45 Cat. 6_A STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement	Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 500 mm (x 5)
PoE switch maximum output power	30 W par port 57 W total
Earth terminal block connections	1 x 2,5...16 mm² borne à vis 1 x 2,5...10 mm² borne à vis
Pièce pour	DTIO rail DIN
Longueur	375 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	252 mm
Poids du produit	2,6 kg

Environnement

Normes	EN 50083
Certifications du produit	CE

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie