



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de signalisation à distance
Nom de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	0,003 A at 12...230 V, CA 50 Hz
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Wiser Wiser Energy EM5 Resi9 Resi9 XP DD
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec embout Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide

Environnement

Normes	EN/CEI 61008
Degré de protection IP	IP20
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
