



### Principales

Gamme	Odace
Design	Odace Styl
Type de produit ou équipement	Point d'accès sans fil
Type de réseau de communication	Wi-Fi
Montage de l'appareil	Saillie
Compatibilité de gamme	Resi9 interrupteur

### Complémentaires

Alimentation	Via PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
Puissance consommée maximale en W	7,8 W
Fréquence de transmission	2,400...2,4835 GHz 5,15...5,250 GHz
Type de technologie	MU-MIMO
Protocole de cryptage	WPA-PSK WPA2-PSK
Number of SSID	8 (2,4 GHz) 4 (5 GHz)
Fonctions disponibles	Détection automatique pour la liaison montante Isolation SSID Activer/Désactiver la diffusion SSID Isolement du point d'accès Affectation automatique des canaux Sélection prioritaire 5 GHz pour la navigation Redémarrage automatique Mise à jour du firmware Liaison VLAN et SSID Limite d'accès client pour signal faible
Type de réglage	Réglage de la puissance transmise
Type d'antenne	Omnidirectif
Gain de l'antenne	4 dBi
Puissance radio	18 DBm à 2,4 GHz 300 Mbit/s 17 dBm à 5 GHz 867 Mbit/s
Nombre maximum de connexions	10
Type de commande	Bouton RESET
Signalisation locale	Statut: DEL (vert) Statut du câble LAN: DEL (bleu)
Enregistrement de données	Rapports des événements
Ports de communication intégrés	RJ45
Nuance de la couleur	Blanc
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	27 Mm 39 mm (avec plaque de finition)
Poids du produit	135 g

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
Normes	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.3af
Certifications du produit	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...40 °C
Température ambiante de stockage	-30...70 °C
Humidité relative	10...90 %, sans condensation

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,8 cm
Poids de l'emballage 1	198 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,113 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------