



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Odace                |
| Design                        | Styl                 |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Nombre de postes              | 2 postes             |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical  |
| Type de cadre                 | Double               |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance de la couleur            | Bleu cobalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 156 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,0213 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                                |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C                                                 |
| Normes                                 | UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit              | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                                                      |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D                                                    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Sustainable packaging               | Yes                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |