



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	3U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	16
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Batteries pré-installées	4
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Informations complémentaires	Remplacez toutes les batteries ensemble (internes et externes) en une seule fois
Tension de la batterie	192V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	90,91 kg
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	No

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available