

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------



Principales

Type de produit ou équipement	Kit
Équipement inclus	Guide d'installation Barre cavalier Câble Support de montage

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13,1 cm
Largeur	44 mm
Profondeur	66,0 cm
Poids du produit	20,7 kg
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	No

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-10...79 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
