



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Manuel utilisateur Câble de batterie Supports de montage en rack

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	6
Montage de l'appareil	Montage en rack
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Tension de la batterie	72 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,6 cm
Largeur	43,8 cm
Profondeur	63,2 cm
Poids du produit	42,5 kg
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	No

Conformité

Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/CEI 62040-1
---------------------------	---

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...15000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.