



### Présentation

|              |  |
|--------------|--|
| Présentation | Battery module containing 4 battery units. Compatible with Symmetra PX 20/40/80, Smart-UPS VT, and Galaxy 3500 UPSs. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock   |

### Principales

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
|------------------|---------------------------|

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Mise en place des batteries         | Batterie interne             |
| Modules de batteries par chaîne     | 4                            |
| Montage de l'appareil               | Cartouche de batterie fermée |
| Tension de la batterie              | 384 V                        |
| Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 2765 VAh                     |

### Physique

|                  |          |
|------------------|----------|
| Couleur          | Noir     |
| Hauteur          | 15,9 cm  |
| Largeur          | 43,2 cm  |
| Profondeur       | 71,1 cm  |
| Poids du produit | 90,91 kg |

### Environnement

|  |                   |
|--|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C         |
| Altitude de fonctionnement             | 0...3333 ft       |
| Humidité relative                      | 0...95 %          |
| Température ambiante de stockage       | -15...40 °C       |
| Altitude de stockage                   | 0,00...15240,00 m |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 %          |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

---

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

---

Take-back

Take-back program available

---