



Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Module de contact auxiliaire
Application	Signalisation

Complémentaires

Contacts auxiliaires	2 NO + 2 NF
Fonction de signalisation	Position de l'interrupteur (SI et SII)
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Mode d'installation	Encliquetable
Position de montage	À l'intérieur de la face avant
[I _{th}] courant thermique conventionnel	5 A
Charge minimum	100 mA à 24 V CC
Couple de serrage	0,6 N.m +/- 0,1 N.m
Accessoires associés	TA25 TR25 TA63 TR63
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoire de signalisation

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie