



Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Commutateur de transfert à distance
Application	Changement de source d'alimentation
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement aval	Vissé
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Vissé
Coupure pleinement apparente	Oui
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	40 KA sectionneur seulement 230 V CA à 50 Hz 330 KA avec coupe-circuit de protection en amont 230 V CA à 50 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

Classe de permutateur	PC
Numéro de position de contact	3
Composition de contacts de signalisation	1F + 2O 1O + 2F 2NF
Catégorie d'emploi	AC-33B
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Contrôle à distance
Mode opératoire	Manuel Télécommande
Type d'afficheur	Indicateur d'alarme Écran LCD à distance
Support de montage	Platine
Verrouillages optionnels	Cadenas sur position OFF Cadenas sur position SI / SII
Service assigné	Ininterrompu
[Ui] tension assignée d'isolement	Interrupteur-sectionneur : 800 V Contrôleur : 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	Interrupteur-sectionneur: 8 kV Contrôleur: 6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
Verrouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique
Durée de vie mécanique	10000 cycle
"Pas" de raccordement	35 mm
Signalisation locale	Pourpuissance ON voyant DEL (vert) Pouralarme voyant DEL (rouge)
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 KA pendant 0,5 s 25 KA pendant 0,1 s
Hauteur	341 mm
Largeur	467 mm
Profondeur	186 mm

Poids du produit	22,8 kg
[Ith] courant thermique conventionnel	630 A à 60 °C

Environnement

Normes	CEI 60947-6-1
Certifications du produit	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Degré de protection IP	Face avant : IP40 en cours de fonctionnement À l'intérieur du boîtier : IP20 mode manuel
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Degré de pollution	3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie