



### Principales

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                | Actassi                                                               |
| Produit                              | Support connecteur RJ45                                               |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Plaque de connecteur                                                  |
| Destination du produit               | Connecteur RJ45                                                       |
| Montage du système d'installation    | Pose encastrée                                                        |
| Présentation du produit              | Volet intégré                                                         |
| Couleur                              | Plaque de finition: blanc (RAL 9003)<br>Obturbateur: rouge (RAL 3020) |
| Mode de fixation                     | Par clips                                                             |
| Compatibilité de gamme               | Actassi connecteur RJ45                                               |

### Complémentaires

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Quantité              | Lot de 10                                       |
| Nombre de postes      | 1 poste                                         |
| Matière               | ABS/PC                                          |
| Matière               | ABS + PC: plaque de finition<br>PC: obturbateur |
| Largeur               | 22,5 mm                                         |
| Hauteur               | 45 mm                                           |
| Profondeur            | 25 mm                                           |
| Compatibilité produit | Actassi S-One STP<br>Actassi S-One UTP          |

### Environnement

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -10...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

### Durabilité de l'offre

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--------------------------------------------------|