



### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Connecteur de fibre optique Unicam multimode
Couleur	Enveloppe: noir Manchon: vert d'eau
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	1

### Complémentaires

Accessoires associés	Pour fibre optique 50/125 µm
Perte d'insertion maximum	<0,1 dB
Performance optique	OM3 OM4
Type de connecteur	LC
Matière	Céramique: virole Composite: connecteur
Région cible	Europe

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...75 °C
Température ambiante de stockage	-40...75 °C
Normes	Adaptateur LC: TIA/EIA-604-10 A ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 CEI 61754-20 Ed.2

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.