



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Connecteur fibre optique monomode
Couleur	Enveloppe: bleu Manchon: bleu
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	1

Complémentaires

Accessoires associés	Pour fibre optique 9/125 µm
Perte d'insertion maximum	<0,2 dB
Performance optique	OS1 OS2
Type de connecteur	LC
Matière	Céramique: virole Composite: connecteur
Région cible	Europe

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...75 °C
Température ambiante de stockage	-40...75 °C
Normes	Adaptateur LC: TIA/EIA-604-10 A ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 CEI 61754-20 Ed.2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises