



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Adaptateur fibre optique multimode
Couleur	Métal
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	1

Complémentaires

Nombre d'accouplements minimum	1000 cycle
Diamètre fibre optique	50/125 µm
Performance optique	OM1 OM2
Type de connecteur	ST simplex
Matière	Bronze de phosphore: virole
Mode de fixation	Système de verrouillage à baïonnette
Largeur	11,2 mm
Hauteur	11,2 mm
Longueur	29,5 mm
Région cible	Europe

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Normes	Adaptateur ST: TIA/EIA-604-2 Adaptateur ST: CEI 61754-2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises