



### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Adaptateur fibre optique multimode
Couleur	Métal
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	100

### Complémentaires

Nombre d'accouplements minimum	1000 cycle
Diamètre fibre optique	50/125 µm
Performance optique	OM1 OM2
Type de connecteur	ST simplex
Matière	Bronze de phosphore: virole
Mode de fixation	Système de verrouillage à baïonnette
Largeur	11,2 mm
Hauteur	11,2 mm
Longueur	29,5 mm
Région cible	Europe

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Normes	Adaptateur ST: TIA/EIA-604-2 Adaptateur ST: CEI 61754-2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.