



### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de données 19" coulissant vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 4 porte-étiquettes 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

### Complémentaires

Variante	Évolution
Nombre de ports	24 FTP/STP
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6A
Type de plaque	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type de connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	0,49 M 490 mm
Profondeur	230 Mm 0,23 m
Hauteur	0,04 M 45 mm
Poids du produit	2,4 Kg 2,40 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-26...55 °C -10...55 °C
---	----------------------------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---