



### Principales

Gamme	Actassi
Niveau d'équipement	Avec interrupteur d'éclairage protégé et protection contre les surtensions
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Equipement inclus	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Caractéristiques complémentaires	Avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

### Complémentaires

Tension de fonctionnement	250 V CA, 16 A, 3680 W
Protection contre les courts-circuits	6500 A, <1,5 kV
Nombre de prise de courant	7 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61314
Unité de rack	1U
Type de protection	Protection surtension
Marquage	CE
Signalisation spécifique	Fonction :DEL (vert) Défaut :DEL (rouge)
Matière	PA6 GF30: pièce en plastique Aluminium anodisé
Système de mise à la terre	TN IT non approuvé pour une utilisation
Profondeur	47 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Poids	1 kg
Région cible	Europe

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	NF C 20-150 CEI 60297 CEI 60884-1 NF C 61-314

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises