



Principales

Gamme	Actassi
Produit	Cloison 19"
Équipement inclus	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Unité de rack	1U

Complémentaires

Charge max	15 kg
Matière	1,2 mm DC01
Couleur	Gris foncé
Largeur	490 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	250 mm

Environnement

Normes	NF C 20-150 CEI 60297
Plage de température	-10...55 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.