



Principales

Gamme	Actassi
Produit	Panneau de guidage pour cordon de raccordement 19"
Couleur	Gris clair (RAL 7035) Gris foncé (RAL 7016)
Équipement fournis	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 4 anneaux ouvrables

Complémentaires

Unité de rack	2U
Matière	Feuille métallique: DC01 1,2 mm Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC
Largeur	484 Mm 0,48 m
Hauteur	0,09 M 89 mm
Profondeur	100 Mm 0,10 m
Poids du produit	0,70 Kg 0,7 kg

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C -10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises