



### Principales

Gamme	Actassi
Produit	Anneau vertical
Destination du produit	Rack largeur 800 mm
Caractéristiques complémentaires	Ouvrable

### Complémentaires

Nombre d'unité de rack	1U
Capacité maximale	48
Matière	Feuille métallique: DC01 1,2 mm Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC
Couleur	Gris foncé (RAL 7016) Gris clair (RAL 7035)
Largeur	0,11 M 110 mm
Hauteur	0,40 M 40 mm
Profondeur	100 Mm 0,10 m

### Environnement

Plage de température	-10...55 °C -10...55 °C
----------------------	----------------------------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.