



## Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



## Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Équipement inclus	Kit de rails à 4 montants Câble de communication Câble de mise à la terre Guide d'installation Supports de montage en rack

## Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Montage en rack
Tension de la batterie	48 V

## Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	4,3 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	52,1 cm
Poids du produit	13,02 kg
Mode d'installation	Rack montée

## Conformité

Normes	UL 1973
--------	---------

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available