



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	5 x 0,25 mm ²
Longueur de câble	0,5 m
Isolement	PVC
Diamètre extérieur du câble	5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CC
Courant nominal (In)	1,5 A
Résistance d'isolement	>= 100 MΩ
Résistance maximale entre bornes	10 mOhm
Poids du produit	0,07 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP67
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...80 °C statique
Température ambiante de stockage	-30...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui