

Fiche produit

Caractéristiques

ENN04516

Modulo, boîte de dérivation à sceller 165x165x47mm



Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Mode d'installation	Suspendu
Composition de l'appareil	Capot
Nombre de postes	1 poste
Support de montage	Brique
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)
Matière	PS (polystyrène)
Largeur	165 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur interne	45 mm
Section de câble maximale	2,5 mm ²
Plombage	Sans
Traitement de surface	Non traité

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage 1	217 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------