

Fiche produit

Caractéristiques

ENN05005

Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris



Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Quantité par emballage	5 pièces

Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Vissé: couvercle
Dimensions intérieures	105 x 105 x 55 mm
Nombre d'entrées de câble	7 (diamètre : 25 mm)
Matière	Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	61 mm
Largeur	125 mm
Profondeur	125 mm
Poids du produit	0,18 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 conforming to CEI 60529
Classe IK	IK07 conforming to EN 50102
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
Poids de l'emballage 1	164,0 g
Type d'emballage 2	SFP
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	11,5 cm

Largeur de l'emballage 2	12,0 cm
Longueur de l'emballage 2	30,5 cm
Poids de l'emballage 2	820,0 g
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	720
Hauteur de l'emballage 3	165,0 cm
Largeur de l'emballage 3	100,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	128,4 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------